





Le calcul de la densité admissible par l'ensemble machine + équipement doit se situer entre **0.8 et 1.2** 

**Options**


Contre lame boulonnée




Montage déconseillé pour les cinématiques Z 

**Interdiction** : reprise de branchage, papier et autres produits compactés terre, gravier...


Godet Multifonction Polyvalent à Doigts plats	
Gamme	GH 500 P
Application	Reprise de tous matériaux d'une compacité moyenne densité 1.2 maximum
Références	12 modèles de 0.30 à 0.85 m3 largeur 920 à 2150 mm
<i>Devis sur simple appel au 02.40.98.10.98</i>	



La capacité nominale est calculée mâchoire fermée, le volume augmente de 30 % environ mâchoire ouverte au 1/3  
Abaque de volume disponible sur demande





## Godet Multifonction Polyvalent à Doigts plats



Modèle	A	B	Ouverture Maxi Mâchoire relevée*
GH 500	550	600	690

\* L'ouverture peut varier suivant le modèle de machine à équiper

Montage  
déconseillé pour  
les cinématiques  
Z



Le montage d'un équipement avec une mâchoire hydraulique sur une cinématique Z peut avoir pour conséquence de limiter l'ouverture du grappin (REP A) ou (et) de diminuer considérablement le cavage du godet (REP B).